



FDV

Versjonnr. 2/2009

## Smartpanel Color "ferdigmalt veggpanel"- Lang:

**Dimensjon :** 12 x 620 x 3050mm

**Bruksområde :** Vegger i klimaklasse 1 (tørre rom). Vanlig MDF plater egner seg ikke i våtrom.

**Montering :** cc.600 på betongvegg, treverk eller stålstendere.

**Liming betongvegg:** Bostik eller Casco for betong.

**Spiker/Kramper:** Liten hodestift eller kramper.

**Stålstendere:** Bostik eller Casco for stål, samt tilpassede skruer/spikerplugg.

**Festeavstand:** Kramper/spiker 25 cm, Spikerplugg 40 cm.

### Produktbeskrivelse:

**Produkt:** Veggplater i MDF, i 2 ulike profiler ferdigmalt. "5" bord pr. platebredde.

**Dekor:** Perle, Skygge

**Maling:** Syreherdende maling i glansgrad 20. YL gruppe E1.

**Malingsprodusent:** Beckers, Sverige

**Farge:** Alle farger leveres ihht NCS. Egghvit; S 0502-Y, Cafe Latte; S 1005-Y30R,

**Innemiljø:** Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er ikke ansett som helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

**Rengjøring:** Veggpanelen er vaskbar. Bruk en godt oppvridd klut eller mopp.

**Overmaling/vedlikehold:** Fjern alt støv og smuss fra panelen. Vask alltid veggpanelen med fettløselig vaskemiddel før du starter overmalingen. Mal alltid 2 strøk med vannbasert akrylmaling for interiør. Bruk kost eller rull. Grunning er ikke nødvendig, men kan være en fordel.

OBS! Det er alltid viktig å foreta prøvemaling på ca 1m<sup>2</sup> for å sikre et godt resultat.

### Leverandør: Woodperfect 123 AB

**Adresse:** Britta Sahlgrens gata 11, 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA, Sverige

**Nettside:** www.smartpanel.no

**Telefon:** +46 815 68 545

**E-post:** audar@rbi.no

**Kontaktperson:** Audar Dørum

### Merknader:

**Brannklassifisering:** NS-EN 13501-1 D-s2, d0

**Kondisjonering:** Malte plater taes rett ut av emballasjen, ikke luftes.

**Byggemiljø:** Alt av fukttilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet før montering.

**Lagring på bygg:** Oppbevares/lagres tørt. Akklimatisering i emballasjen før montering.

**Bearbeidelse av produkt:** Ved elektrisk sag anbefales avsug/oppamlingspose.

**Montering:** Se egen monteringsanvisning.